



Mosaic™ Endestykke

Cat. No(s): 0 770 70/71 - 0 787 20/21 - 0 791 81L - 0 792 70/80



0 770 70



0 770 71

1. Bruk

Mosaikk endestykke er forhåndsutstyrt for feste med klips. Endelokkene kan være innfelt eller utenpåliggende.

Antimikrobielle proder:


Disse produktene er laget av antimikrobielt* materiale basert på sølvioner. Denne teknologien eliminerer bakterier, sopp og virus uten å skape noen immuniserings- eller resistenseffekter (fysisk snarere enn kjemisk ødeleggelse). Spesielt egnet for helseinstitusjoner (sykehus, klinikker, sykehjem, laboratorier, venterom osv.) og mer generelt for områder som er underlagt hygienerestriksjoner (industri-, felles- og restaurantkjøkken, avfall osv.).

Disse produktene tilbyr en ekstra måte å sikre at bakterier, sopp og virus ikke sprer seg uten å forstyrre rengjøringsprotokollene.

2. Utvalg

Designation	Hvit	Aluminium	Matt Svart	Hvit antimicrobial*
Endestykke 1 module	0 770 70	0 792 70	-	0 787 20
Endestykke 2 modules	0 770 71	0 792 80	0 791 81L	0 787 21

3. Dimensjoner (mm)



Cat. No(s)	A	B	C	D
0 770 70 - 0 787 20 - 0 792 70	45	22.5	24.5	8.5
0 770 71 - 0 787 21 - 0 791 81L - 0 792 80	45	45	24.5	8.5

4. Tekniske egenskaper

■ 4.1 Mekaniske egenskaper

Beskyttelse mot faste legemer og væsker: IP 41
Beskyttelse mot støt: IK 0404

■ 4.2 Materielle egenskaper

ABS - White RAL 9003
- Hvit RAL 9003 with antibakteriell*behandling
- Lakkert Aluminium lakkert glitrende
- Lakkert Matt svart satin finish RAL 9017

Halogen free
UV resistant
Selvslukkende: 650° C / 30 s

■ 4.3 klimatiske egenskaper

Lagrings temperatur: - 10° C to + 70° C
Monterings temperatur - 5° C to + 35° C

5. Rengjøring

Rengjøring av overflaten med en klut.
Ikke bruk: aceton, tjærefferner, trikloretylen.
Motstand mot rengjøringsmidler: Heksan (NF C 61-314), Metylert sprit, Såpevann, Fortynnet ammoniakk, Fortynnet ren blekemiddel 10%, Glassrengjøringsmidler, Forimpregnerte kluter.
Motstand mot type rengjøring av sykehus: Anios, Surfanios, Bactilysin, Fortynnet hydrogenperoksid (35 %).

Obs: En innledende test bør utføres dersom andre spesifikke rengjørings produkter skal anvendes.

6. STANDARD OG GODKJENNINGER

Overholdelse av standarder for installasjon og produksjon. Se e.katalog

* Inneholder en sølvforbindelse for å hemme veksten av bakterier på overflaten.