



Gyro Surface Square 3x9W 1650lm Warm

Elnr.: 3229479

LUZENSE® Unilamp®



Fleksibilitet i lyssettingen med Gyro Surface Square utenpåliggende system-downlight. Med Gyro Surface Square kan du vippe lyset i alle retninger slik at du får lyset der du ønsker det. Leveres som komplette enheter med integrert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til et meget lavt nivå. IP23, klasse II. 8W/600 lumen 2700Kpr lyspunkt. 9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 3x9 |
| Lumen/Watt (lm) | 75 |
| Lysstyrke (lm) | 1650 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 300 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|----------------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 23 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |
| IK-klasse | - |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |

Gyro Surface Square 3x9W 1650lm Warm

Elnr.: 3229479

LUZENSE®  Unilamp®

| | |
|--------------------------|--|
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 3 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Type | Gyro Surface |
| Tilt (°) | 25 |
| Produktfamilie | Gyro |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Lengde (mm) | 260 |
| Høyde (mm) | 84 |
| Bredde (mm) | 100 |
| Diameter (mm) | - |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.