


# Driver for Downlight 27W 450mA 2700-40

Elnr.: 6614672



Dimbar konstantstrøm LED-driver for Unilamp downlights med separate drivere, 2700-4000K. Driverne har god koblingsplass med mulighet for viderekobling og integrert strekkavlaster. Påmontert kabel med hurtigkobling for tilkobling til downlight. Hurtigkobling passer Unilamps standard downlights, noe som gjør det enkelt å bytte ut standard-driverne som normalt medfølger hver downlight.



## Teknisk data

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Spenning (V)          | 230 |
| Effekt (W)            | 27  |
| Driver størrelse (mA) | 450 |
| Last LED (W)          | 27  |

## Utførelse

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Farge                     | Hvit                  |
| Materiale                 | Termoplast            |
| IP klasse                 | 20                    |
| Isolasjonsklasse          | II                    |
| Dimbar                    | Ja                    |
| Levetid L70B50 Ta25°      | 120.000               |
| Levetid L70B10 Ta25°      | 100.000               |
| Levetid L80B50 Ta25°      | 80.000                |
| Levetid L80B10 Ta25°      | 60.000                |
| Levetid L90B50 Ta25°      | 40.000                |
| Levetid L90B10 Ta25°      | 20.000                |
| Integrert/ekstern driver  | Ekstern               |
| Overstrømsvern            | Ja                    |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja                    |
| Dimmetype                 | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| DALI                      | Nei                   |
| Hurtigkobling             | Ja                    |
| Antall poler              | 2                     |
| Utforming                 | Rektangulær           |
| Funksjonalitet            | Av/På/Dim             |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 114 |
| Høyde (mm)  | 23  |
| Bredde (mm) | 40  |

## Tilbehør

6614614 Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.